

Conjunto de detecção
DASI-Q11-40-A-KT

Número de referência: 1550027

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	40
Para diâmetro do pistão	Ø40
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	485 g
Tipo de montagem	Aparafusado
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material dos parafusos	Aço Galvanizado