

Predeterminação do contador PZV-E-C

Número de referência: 15608

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Construção	Contador de sequências mecânico com atuador pneumático
Método de reposição	Botão de pressão sinal pneumático
Ecrã	5 dígitos
Queda da pressão, atuador	$0,2 \pm 0,1$ bar
Queda de pressão, reposição	$0,15 \pm 0,1$ bar
Pressão de resposta do atuador	$0,6 \pm 0,2$ bar
Pressão operacional	2 bar...8 bar
Pressão de reposição mínima	2 bar
Comprimento mín. do impulso para o atuador	10 ms
Comprimento do impulso mínimo na reposição	180 ms
Comprimento de pausa mínimo do acionamento	15 ms
Período de pausa mínimo para reposição	50 ms
Prevenção e proteção contra explosões	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	O funcionamento lubrificado não é possível
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Peso do produto	150 g
Tipo de montagem	Montagem do painel frontal
Conexão pneumática	M5