

Flange articulada SNGB-320

Número de referência: 157513

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	320
De acordo com a norma	ISO 15552 (anteriormente também VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 oC...90 oC
Peso do produto	26636 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de montagem	Ferro fundido de grafite esferoidal
Material da cavilha	Aço Galvanizado
Material do rolamento	Polímero
Material do disco	Aço galvanizado
Material dos parafusos	Aço Galvanizado
Material do fusível	Mola de aço, galvanizado