


Lubrificante
LOE-3/4-D-MAXI
Número de referência: 159622

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Maxi
Série	D
Posição de montagem	Vertical +/- 5º
Construção	Lubrificante por névoa de óleo padrão proporcional
Capacidade de óleo máx.	190 cm³
Proteção da bacia	Proteção da bacia metálica
Pressão operacional	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Taxa de fluxo mínimo para função do lubrificante	10 l/min
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	8400 l/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 oC...60 oC
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gases inertes
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	1100 g
Tipo de montagem	Através dos acessórios
Conexão pneumática 1	G3/4
Conexão pneumática 2	G3/4
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do copo	PC