



# Válvula solenoide MN1H-2-1-MS-NPT

Número de referência: 161733

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Construção                             | Válvula do diafragma                                                                              |
| Princípio de vedação                   | Suave                                                                                             |
| Posição de montagem                    | Qualquer um                                                                                       |
| Tipo de montagem                       | Instalação em linha                                                                               |
| Conexão da válvula                     | 1 NPT                                                                                             |
| Largura nominal                        | 25 mm                                                                                             |
| Função da válvula                      | 2/2 vias, solenoide simples, fechado                                                              |
| Acionamento manual auxiliar            | Retenção através do acessório<br>Sem detenção                                                     |
| Direção de fluxo                       | Não reversível                                                                                    |
| Meio                                   | Ar comprimido filtrado, grau de filtração 200 µm                                                  |
| Função de escape de ar                 | Não estrangulável                                                                                 |
| Método de reposição                    | Mola pneumática                                                                                   |
| Tipo de controlo                       | Pilotado                                                                                          |
| Pressão média                          | 0.5 bar...10 bar                                                                                  |
| Nota sobre o meio operacional/controlo | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Temperatura do meio                    | -10 oC...60 oC                                                                                    |
| Temperatura ambiente                   | -10 oC...60 oC                                                                                    |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                 |
| Material dos parafusos                 | Aço inoxidável de liga alta                                                                       |
| Número do material do parafuso         | 1.4301                                                                                            |
| Peso do produto                        | 1100 g                                                                                            |
| Nível de proteção                      | IP65                                                                                              |