

Suporte do perno CRLNZG-40/50

Número de referência: 161875

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	40/50
De acordo com a norma	ISO 15552
Classe de resistência à corrosão (CRC)	4 - Resistência particularmente muito elevada à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Adequação para a produção de baterias de íões de lítio	Adequado para a produção de baterias de acordo com a definição interna da Festo no grau de severidade F1A, com restrições quanto ao uso de Cu/Zn/Ni
Temperatura ambiente	-40 oC...150 oC
Capacidade máx. de carga	2.5 kN
Peso do produto	323 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de montagem	Aço inoxidável de liga alta
Material do rolamento	Polímero