

Cilindro do tampão STAF-80-30-P-A-R

Número de referência: 164886

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	30 mm
Diâmetro do pistão	80 mm
Amortecimento	Anéis/placas de amortecimento elástico em ambas as extremidades
Posição de montagem	Qualquer um
Modo de funcionamento	Atuação simples Tração
Construção	Pistão Eixo do pistão com rolete
Detecção de posição	Através do sensor de proximidade
Variante	Haste em uma extremidade
Proteção contra rotação/guia	Biela achatada
Pressão operacional	1 bar...10 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:...]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Força de impacto permissível na biela estendida	14600 N
Força lateral permissível durante a operação de comutação	4500 N
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Conexão pneumática	G1/8
Material da tampa	Alumínio
Material de vedações	NBR
Material da caixa	Alumínio
Material da biela	Aço inoxidável de liga alta
Material do rolete	Aço