



Sensor de posicionamento SMH-S1-HGW10

Número de referência: 175711

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Desenho	Para garras
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva EMC da UE De acordo com a diretiva RoHS da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações do Reino Unido para EMV De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Variável de medição	Posição
Princípio de medição	Hall magnético
Temperatura ambiente	5 oC...60 oC
Proteção contra curto-circuito	não
Proteção contra sobrecarga	Ausente
Sinal de saída	Analógico
Proteção contra inversão da polaridade	não
Ligação elétrica 1, tipo de conexão	Cabo com conector
Ligação elétrica 1, tecnologia de conexão	M8 x1 programado com A de acordo com EN 61076-2-104
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	4
Material dos contactos do pino	Latão, dourado
Comprimento do cabo	0,5 m
Cor da bainha do cabo	Cinza
Material da bainha do cabo	TPE-U(PUR)
Tipo de montagem	Aparafusado à garra pneumática
Posição de montagem	Qualquer um
Peso do produto	20 g
Cor da caixa	Preto
Material da caixa	Resina epoxídica Latão niquelado PUR
Nível de proteção	IP65
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L