

Conjunto de paragem KSM-10

Número de referência: 175835

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	10
Faixa de definições do ângulo de rotação	0 deg...200 deg
Ângulo de rotação	200 deg
Posição de montagem	Qualquer um
Ajustamento da precisão	-5 deg
Construção	Alavanca de retenção
Detecção de posição	Sem
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Peso do produto	100 g
Material da tampa	Reforçado com PA
Material dos batentes	Aço inoxidável de liga alta
Material da caixa	Alumínio Anodizado