

Distribuidor do conector multipinos MPV-E/A12-M8

Número de referência: 177670

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de montagem	Alternativa: Pelo orifício de passagem Com guia H
Peso do produto	120 g
Tecnologia de ligação elétrica para entradas/saídas	M8 3 pinos
Faixa da tensão de operação CC	10 V...30 V
Carga da corrente aceitável por ranhura	1 A
Limite de corrente	4 A
Nível de proteção	IP65 Quando montado De acordo com IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 oC...80 oC
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Material da caixa	Reforçado com PA6
Material da tomada	Latão