

Conector fêmea MSSD-ZBZC

Número de referência: 185521

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Classificação marítima	Ver certificado
Tipo de montagem	Na válvula solenoide através do parafuso autorroscante
Posição de montagem	Qualquer um
Peso do produto	11 g
Ligação elétrica	Tomada
Faixa da tensão de operação CC	3 V...36 V
Tensão de funcionamento nominal CC	24 V
Limite de corrente	1 A
Secção cruzada do condutor nominal	0.22 mm ² ...0.34 mm ²
Nível de proteção	IP50
Temperatura ambiente	-10 oC...50 oC
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Nível de contaminação	2
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Material da caixa	PA