

Suporte para ventosa de vácuo ESH-HDL-1-QS

Número de referência: 189243

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador da altura do suporte da ventosa	10 mm
Largura nominal	3 mm
Volume	0.272 cm³
Posição de montagem	Vertical
Construção	Conexão de vácuo na lateral Com compensador de altura
Atribuição do suporte da ventosa	Tamanho 1
Meio de funcionamento	Ar atmosférico de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	0 oC...60 oC
Peso do produto	29 g
Tipo de montagem	Com porca de travamento
Montagem da ventosa	Diâmetro de 3 mm
Conexão de vácuo	QS-4
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	NBR Aço
Material do suporte de retenção	Alumínio Latão niquelado POM Aço temperado Aço de alta liga