

Suporte para ventosa de vácuo ESH-HDL-6-G

Número de referência: 189252

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador da altura do suporte da ventosa	40 mm
Largura nominal	10 mm
Volume	16.968 cm ³
Posição de montagem	Vertical
Construção	Conexão de vácuo na lateral Com compensador de altura
Atribuição do suporte da ventosa	Tamanho 6
Meio de funcionamento	Ar atmosférico de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	560 g
Tipo de montagem	Com porca de travamento
Montagem da ventosa	M20 x 2
Conexão de vácuo	G1/4
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do suporte de retenção	Alumínio Latão niquelado POM Aço temperado Aço de alta liga