


Ventosa com conexão ESS-80-BU

Número de referência: 189395

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador da altura da ventosa	10 mm
Raio mín. da ferramenta	430 mm
Largura nominal	6 mm
Diâmetro da ventosa	80 mm
Volume de sucção	63.9 cm ³
Posição de conexão	Em cima
Posição de montagem	Qualquer um
Atribuição do suporte da ventosa	Tamanho 5
Formato da ventosa	Foles redondos, 1,5 convoluções
Pressão operacional	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Pressão operacional nominal	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Meio de funcionamento	Ar atmosférico de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:...]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Alimentação segura	Ver informação complementar do material
Temperatura ambiente	-20 oC...60 oC
Força de retenção na pressão operacional nominal	213.6 N
Carga transversal à pressão operacional nominal	132.5 N
Peso do produto	139 g
Tipo de montagem	Através da porta de vácuo
Conexão de vácuo	M10
Cor	Azul
Dureza da margem	60 +/- 5
Material do punhão aparafusado	POM Aço niquelado Aço, galvanizado e cromado
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS

Característica	Valor
Material da ventosa	PUR