

## Ventosa com conexão ESS-25X75-ON

Número de referência: 189417

FESTO



### Ficha técnica

| Característica                                              | Valor                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Largura nominal                                             | 6 mm                                                        |
| Tamanho da ventosa                                          | 25 x 75 mm                                                  |
| Volume de sucção                                            | 6.7 cm <sup>3</sup>                                         |
| Posição de conexão                                          | Em cima                                                     |
| Posição de montagem                                         | Qualquer um                                                 |
| Atribuição do suporte da ventosa                            | Tamanho 5                                                   |
| Formato da ventosa                                          | Oval, plano                                                 |
| Pressão operacional                                         | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Pressão operacional nominal                                 | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                           |
| Meio de funcionamento                                       | Ar atmosférico de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]        |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)                      | 1 - Baixa resistência à corrosão                            |
| Em conformidade com LABS                                    | VDMA24364-A1-L                                              |
| Alimentação segura                                          | Ver informação complementar do material                     |
| Temperatura ambiente                                        | -10 oC...70 oC                                              |
| Força de retenção na pressão operacional nominal            | 92.5 N                                                      |
| Carga transversal horizontal na pressão operacional nominal | 125.5 N                                                     |
| Força lateral vertical na pressão de operação nominal       | 115 N                                                       |
| Peso do produto                                             | 46.8 g                                                      |
| Tipo de montagem                                            | Através da porta de vácuo                                   |
| Conexão de vácuo                                            | M10                                                         |
| Cor                                                         | Preto                                                       |
| Dureza da margem                                            | 50 +/- 5                                                    |
| Observação sobre os materiais                               | Em conformidade com a RoHS                                  |
| Material da ventosa                                         | NBR                                                         |