


Módulo de alimentação VABF-C8-12-P3A5-QX

Número de referência: 1894888

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Pressão operacional	8 bar
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-5 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-5 oC...60 oC
Peso do produto	13.8 g
Conexão pneumática 1	Preparado para cartucho
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Reforçado com PA