


Filtros de vácuo ESF-4B

Número de referência: 191204

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
Grau de filtração	10 µm
Pressão operacional	-0.95 bar...4 bar
Taxa de fluxo à pressão negativa de -0,75 bar	270 l/min
Meio de funcionamento	Ar atmosférico de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:...]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Peso do produto	19 g
Tipo de montagem	Com rosca macho Através da porta de vácuo
Conexão pneumática	M6
Conexão de vácuo	M6
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	NBR
Material do filtro	PVF
Material da caixa	Alumínio Latão niquelado