

Conector fêmea MSSD-EB-S-M14

Número de referência: 192745

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Durabilidade de contacto	10
Tipo de montagem	Na válvula solenoide de ar com parafuso central M2,5
Posição de montagem	Qualquer um
Peso do produto	17 g
Ligação elétrica	4 pinos Tomada Tipo C
Diâmetro do cabo	4 mm...6 mm
Secção cruzada do condutor nominal	0.25 mm ² ...0.5 mm ²
Nível de proteção	IP67 De acordo com IEC 60529
Temperatura ambiente	-25 oC...90 oC
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Material da caixa	PA
Cor da caixa	Preto