

Chave de comutação DASI-Q11-63-A-SL

Número de referência: 1971550

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	63
Desenho	Para ranhura em T
Para diâmetro do pistão	Ø63
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	15 g
Tipo de montagem	Fixo na ranhura em T Com pino filetado Com rosca fêmea
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material dos parafusos	Aço Galvanizado