

Base de soldar PCBC-A-100

Número de referência: 197262

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de montagem	Com base de soldadura
Posição de montagem	Qualquer um
Peso do produto	5 g
Tamanho da embalagem	100
Ligação elétrica	2 pinos
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-40 oC...115 oC
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Material da caixa	PA