

Terminal da válvula MH1

Número de referência: 197334

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função da válvula	2/2 vias, solenoide simples, fechado 3/2 vias, fechadas, monoestáveis 3/2 vias, solenoide simples, aberto
Tamanho da válvula	10 mm
Taxa de fluxo nominal padrão máx.	10 l/min em 10 mm
Porta de trabalho pneumática	M3
Pressão operacional	-0.9 bar...8 bar
Certificado	c UL us - Recognized (OL)
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a diretiva RoHS da UE
Autoridade emissora do certificado	UL MH19482
Largura nominal	0.9 mm
Função de escape de ar	Estrangulável
Princípio de vedação	Suave
Construção	Válvula de assento axial com retorno da mola
Método de reposição	Mola mecânica
Tipo de controlo	Direto
Indicador de estado do sinal	LED
Adequabilidade para vácuo	sim
Voltagem de funcionamento nominal CA	24 V
Tensão de funcionamento nominal CC	12 V 24 V 5 V
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura do meio	-5 oC...40 oC
Nível de proteção	IP40 IP65
Temperatura ambiente	-5 oC...40 oC
Controlo elétrico	Conexão individual Tomada multipinos

Característica	Valor
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Tipo de atuação	Elétrico
N.º máx. de posições da válvula	24
Composição do terminal de válvulas	Grelha fixa