

Coletor
MHA2-PR4-3-M5
Número de referência: 197448



Ficha técnica

Característica	Valor
N.º máx. de posições da válvula	4
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Tipo de montagem, base de apoio	Pelo orifício de passagem Com guia H
Tipo de válvula de montagem	Com rosca fêmea
Conexão pneumática 1/33	M7
Conexão pneumática 2	M5
Conexão pneumática 3/11	M7
Material da base de apoio	Liga de alumínio forjada