

Tubo plástico espiral PUN-10X1,5-S-6-SW

Número de referência: 197613

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
comprimento de trabalho	6 m
Diâmetro externo	10 mm
Comprimento do bloco	0.91 m
Diâmetro interior	7 mm
Diâmetro de enrolamento	80 mm
Número de enrolamentos	70
Pressão da operação dependente da temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Certificado	TÜV
Autoridade emissora do certificado	B 013277 0506 00
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-35 oC...60 oC
Peso do produto	760 g
Conexão pneumática	Para união rápida com diâmetro externo de 10 mm
Cor	Preto
Dureza da margem	D 52 +/-3
Material do tubo	TPE-U(PU)