

Tubo plástico espiral DUO PUN-12X2-S-1-DUO-BS

Número de referência: 197629

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
comprimento de trabalho	1 m
Diâmetro externo	12 mm
Comprimento do bloco	0.44 m
Diâmetro interior	8 mm
Diâmetro de enrolamento	95 mm
Número de enrolamentos	9
Pressão da operação dependente da temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Certificado	TÜV
Autoridade emissora do certificado	B 013277 0506 00
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-35 oC...60 oC
Peso do produto	390 g
Conexão pneumática	Para união rápida com diâmetro externo de 12 mm
Cor	Azul/preto
Dureza da margem	D 52 +/-3
Material do tubo	TPE-U(PU)