


**Conjunto do adaptador**  
**DHAA-G-Q11-35/40-B6-40-80/100**  
Número de referência: 2024947

**FESTO**



**Ficha técnica**

| Característica                         | Valor                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Posição de montagem                    | Qualquer um                                               |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 2 - tensão moderada da corrosão                           |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B1/B2-L                                         |
| Tipo de montagem                       | Pelo orifício de passagem e parafuso<br>Com manga central |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS                                |
| Material da placa do adaptador         | Alumínio<br>Anodizado                                     |
| Material dos parafusos                 | Aço<br>Galvanizado                                        |
| Material do pino de centragem          | Aço                                                       |