Porca de capa
MCK-PK-6-KU

Número de referência: 211292

Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Rosca interior M12x1
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Conexão pneumática 1	Para tubos de diâmetro externo 8 mm Para conexão dentada com diâmetro interno de 6 mm com porca de capa
Material da porca de capa	POM
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS