

Conjunto de paragem DADP-ES-Q12-40

Número de referência: 2536506

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	40
Faixa de definições do ângulo de rotação	0 deg...270 deg
Posição de montagem	Qualquer um
Ajustamento da precisão	-6 deg
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 oC...60 oC
Peso do produto	450 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material dos batentes	Aço inoxidável de liga alta
Material da alavanca	Bronze de berílio niquelado
Material do disco	Liga de alumínio anodizado forjada