


Cilindro tipo fole EB-80-20

Número de referência: 2748903

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	80
Diâmetro necessário para a instalação	95 mm
Curso	20 mm
Altura máx., avançada	70 mm
Ângulo de inclinação máximo	10 deg
Desvio máx.	5 mm
Altura de instalação mín.	50 mm
Modo de funcionamento	Atuação simples
Pressão operacional	0 bar...8 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	O funcionamento lubrificado não é possível
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 oC...70 oC
Força de reposição	400 N
Peso do produto	500 g
Tipo de montagem	Com rosca fêmea
Conexão pneumática	G1/4
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do fole	CR
Material da caixa	Alumínio fundido