


Cilindro tipo fole EB-80-45

Número de referência: 2748904

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	80
Diâmetro necessário para a instalação	95 mm
Curso	45 mm
Altura máx., avançada	110 mm
Ângulo de inclinação máximo	15 deg
Desvio máx.	10 mm
Altura de instalação mín.	65 mm
Modo de funcionamento	Atuação simples
Pressão operacional	0 bar...8 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Nota sobre o meio operacional/controle	O funcionamento lubrificado não é possível
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 oC...70 oC
Força de reposição	200 N
Peso do produto	500 g
Tipo de montagem	Com rosca fêmea
Conexão pneumática	G1/4
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do fole	CR
Material da caixa	Alumínio fundido