

Cabo de conexão KMC-1-230AC-5

Número de referência: 30934

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Classificação marítima	Ver certificado
Tipo de montagem	Na válvula solenoide do ar com parafuso central M3
Posição de montagem	Qualquer um
Peso do produto	320 g
Ligação elétrica	Tomada Tipo A
Voltagem de funcionamento nominal CA	230 V
Proteção contra inversão da polaridade	Para todas as conexões elétricas
Conexão protetora à terra	Presente
Comprimento do cabo	5 m
Diâmetro do cabo	6 mm
Composição do cabo	3 x 0,75 mm ²
Nível de proteção	IP67 De acordo com IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 oC...80 oC
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva Baixa Tensão da UE De acordo com a diretiva RoHS da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido de acordo com a normativa do Reino Unido para o material elétrico
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Material da bainha do cabo	PVC
Material da caixa	PC
Material dos contactos do pino	Bronze