

Proteção de escape VABD-D3-SN-N12

Número de referência: 3535104

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
Pressão operacional	0 MPa...1.2 MPa 0 bar...12 bar
Prevenção e proteção contra explosões	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Nível de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-50 oC...60 oC
Tipo de montagem	Aparafusar Com rosca macho
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	EPDM
Material do parafuso de purga de ar	PA