

Bobina do solenoide VACC-S18-70-K5-3-U2D

Número de referência: 3546949

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de atuação	Elétrico
Posição de montagem	Qualquer um
Indicação da posição de comutação	não
Ciclo de funcionamento	100%
Classe de isolamento	H
Características da bobina	220V CC: 7,0W
Flutuações permissíveis da tensão	-15% / +10%
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva Baixa Tensão da UE
Certificação de proteção contra explosões fora da UE	Class I, Div. 2 (CA) Classe I, Div. 2 (US)
Prevenção e proteção contra explosões	Class I, Div. 2 (CA) Classe I, Div. 2 (US)
Ex-temperatura ambiente	T4A, 120 °C: -25 °C ≤ Ta ≤ +80 °C
Classe de resistência à corrosão (CRC)	4 - Resistência particularmente muito elevada à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Nível de proteção	IP65
Peso do produto	1700 g
Ligação elétrica	Caixa de terminais, rosca de entrada do cabo NPT1/2
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da bobina do solenoide	Liga de alumínio forjada Ferro fundido cinza