

Bujão B-1/4

Número de referência: 3569

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho da embalagem	10
De acordo com a norma	DIN 908
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Torque de aperto nominal	11 Nm
Tolerância para o torque de aperto nominal	± 10%
Peso do produto	15 g
Tipo de montagem	Hexágono interno, tamanho 6 mm
Conexão pneumática 1	Rosca externa G1/4
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do bujão	Aço, galvanizado
Material da junta circular	PA TPE-U(PUR)