


# Válvula reguladora de fluxo unidirecional GGO-1/4-3/8

Número de referência: 3634

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Função da válvula	Função sem retenção de controlo de fluxo
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	G1/4
Tipo de atuação	Mecânico
Elemento de ajustamento	Rolete
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Taxa de fluxo nominal padrão na direção de controlo do fluxo	950 l/min
Taxa de fluxo nominal padrão na direção sem retorno	1150 l/min
Pressão operacional	0.03 bar...8 bar 0.43 psi...116 psi
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Material da caixa	Liga de alumínio forjada
Posição de montagem	Qualquer um
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Peso do produto	400 g
Material de vedações	NBR