

Caixa de acoplamento EAMK-A-E17-30

Número de referência: 3780304

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro do suporte 1	62 mm
Diâmetro do suporte 2	62 mm
Comprimento nominal	49.5 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 90%
Temperatura ambiente	10 oC...40 oC
Peso do produto	1010 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS