

Conexão rápida em T TCK-1/2-PK-13

Número de referência: 4101

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura nominal	11.7 mm
Tipo de vedante no perno aparafusado	Anel vedante
Posição de montagem	Qualquer um
Desenho	Forma em T
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controlo	É possível o funcionamento com a lubrificação com óleo
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Torque de aperto nominal	14 Nm
Tolerância para o torque de aperto nominal	± 20%
Conexão pneumática 1	rosca externa G1/2
Conexão pneumática 2	Para conector dentado com diâmetro interno de 13 mm com porca
Material da porca de capa	Liga forjada de alumínio anodizado
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do anel vedante	Reforçado com PA TPE-U(PU)
Material da caixa	Zinco fundido
Material dos pinos ocios	Liga forjada de alumínio anodizado
Material da junta rotativa	Zinco fundido