


Válvula pneumática VL/O-3-PK-3

Número de referência: 4233

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função da válvula	3/2 vias, solenoide simples, aberto
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	100 l/min
Porta de trabalho pneumática	PK-3
Pressão operacional	0 bar...8 bar
Construção	Assento axial
Largura nominal	2.5 mm
Desligar tempo de comutação	50 ms
Ligar o tempo de comutação	12 ms
Prevenção e proteção contra explosões	Considerar as informações na certificação Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:--]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Meio de controlo	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:--]
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	110 g
Tipo de montagem	Alternativa: Na base de apoio Na estrutura de montagem Pelo orifício de passagem
Conexão pneumática 1	PK-3
Conexão pneumática 4	PK-3
Conexão pneumática 5	PK-3
Material da base de apoio	Latão Reforçado com PPS
Material de vedações	NBR
Material da caixa	Polímero Zinco fundido