


Ventosa de vácuo ESV-30-GT

Número de referência: 526000

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador da altura do suporte da ventosa	3.5 mm
Raio mín. da ferramenta	26 mm
Diâmetro da ventosa	30 mm
Volume de sucção	2.4 cm ³
Posição de montagem	Qualquer um
Construção	Redondo, em formato de sino
Formato da ventosa	Redondo, profundo
Pressão operacional	-0.95 bar...0 bar
Pressão operacional nominal	-0.7 bar
Meio de funcionamento	Ar atmosférico de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Em conformidade com LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 oC...80 oC
Esforço de arranque em vácuo a 70%	36 N
Força de retenção na pressão operacional nominal	36 N
Carga transversal à pressão operacional nominal	13 N
Peso do produto	4.2 g
Tipo de montagem	Através da porta de vácuo
Cor	Castanho avermelhado
Dureza da margem	72 +/- 5
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da ventosa	Vulkollan