


# Conjunto dos filtros finos LFMBA-1-D-MAXI-DA-A

Número de referência: 532882

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                | Valor                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tamanho                       | Maxi                                                                 |
| Série                         | D                                                                    |
| Posição de montagem           | Vertical +/- 5º                                                      |
| Grau de filtração             | 0.01 µm                                                              |
| Eficiência do filtro          | 99.9999 %                                                            |
| Drenagem do condensador       | Completamente automático                                             |
| Construção                    | Filtro de fibra                                                      |
| Volume de condensado máx.     | 80 ml                                                                |
| Proteção da bacia             | Proteção da bacia metálica                                           |
| Pressão operacional           | 0.15 MPa...1.2 MPa<br>1.5 bar...12 bar<br>21.75 psi...174 psi        |
| Meio de funcionamento         | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Gases inertes |
| Em conformidade com LABS      | VDMA24364-B1/B2-L                                                    |
| Qualidade do ar na saída      | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [1:7:2]<br>Gases inertes |
| Temperatura do meio           | 1.5 oC...60 oC                                                       |
| Teor em óleo residual         | 0.01 mg/m3                                                           |
| Temperatura ambiente          | -10 oC...60 oC                                                       |
| Peso do produto               | 2362 g                                                               |
| Tipo de montagem              | Instalação em linha<br>Através dos acessórios                        |
| Conexão pneumática 1          | G1                                                                   |
| Conexão pneumática 2          | G1                                                                   |
| Observação sobre os materiais | Em conformidade com a RoHS                                           |
| Material do filtro            | Fibra borossilicatada                                                |
| Material da caixa             | Zinco fundido                                                        |
| Material do copo              | PC                                                                   |