

Silenciador U-3/8-20

Número de referência: 534224

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
Tamanho da embalagem	20
Pressão operacional	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Taxa de fluxo relativa à atmosfera	6000 l/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:...]]
Nota sobre o meio operacional/controlo	É possível o funcionamento com a lubrificação com óleo
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nível de ruído	82 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 °C...70 °C
Peso do produto	29.6 g
Conexão pneumática	G3/8
Material de inserção no amortecedor	PE
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS