


Conectores
FBS-SUB-9-GS-1X9POL-B
Número de referência: 534497

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	20 mm
Altura	62 mm
Comprimento	61 mm
Peso do produto	60 g
Interface do barramento de campo	1x 9 terminais acionados por mola
Diâmetro do cabo permissível	5 mm...10 mm
Nível de proteção	IP65 IP67 Quando montado De acordo com IEC 60529
Temperatura ambiente	0 oC...50 oC
Temperatura de armazenamento	-20 oC...70 oC
Humidade relativa	95 % Não condensante
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Material da caixa	Reforçado com PA
Material da porca de capa	Latão
Material dos parafusos	Aço
Material de vedações	NBR