

Filtro MS12-LF

Número de referência: 535023

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	12
Série	MS
Posição de montagem	Vertical +/- 5º
Drenagem do condensador	Completamente automático Completamente automático, eletricamente controlado Manual, sem retenção Em rotação manual
Construção	Filtro sinterizado com separador centrífugo
Nível de separação do condensado	75 %
Pressão operacional	0.8 bar...20 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gases inertes
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 oC...60 oC
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Tipo de montagem	Alternativa: Instalação em linha Através dos acessórios
Conexão pneumática 1	Interno
Conexão pneumática 2	Interno
Material da caixa	Alumínio fundido
Material do copo	Liga de alumínio forjada