

Lubrificante MS12-LOE

Número de referência: 535041

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	12
Série	MS
Posição de montagem	Vertical +/- 5°
Construção	Lubrificante por névoa de óleo padrão proporcional
Pressão operacional	1 bar...16 bar
Taxa de fluxo mínimo para função do lubrificante	400 l/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 oC...60 oC
Viscosidade do óleo	ISO VG 32
Temperatura ambiente	0 oC...60 oC
Tipo de montagem	Alternativa: Instalação em linha Através dos acessórios
Material da caixa	Alumínio fundido
Material do copo	Liga de alumínio forjada