

# Lubrificante MS12N-LOE

Número de referência: 535044

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	12
Série	MS
Posição de montagem	Vertical +/-5º
Pressão operacional	1 bar...16 bar
Taxa de fluxo mínimo para função do lubrificante	400 l/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 oC...60 oC
Viscosidade do óleo	ISO VG 32
Temperatura ambiente	0 oC...60 oC
Tipo de montagem	Alternativa: Instalação em linha Através dos acessórios
Material da caixa	Alumínio fundido
Material do copo	Liga de alumínio forjada