

Cabo de conexão NEBV-S1G25-K-10-N-LE15

Número de referência: 538224

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de montagem	4-40 UNC-2B
Peso do produto	1270 g
Ligação elétrica 1	Tomada Sub-D, 25 pinos
Ligação elétrica 2	Aberto, 15 fios
Tensão de funcionamento nominal CC	24 V
Comprimento do cabo	10 m
Característica do cabo	Padrão
Raio de curvatura mín. do cabo	90 mm
Diâmetro do cabo	9 mm
Composição do cabo	15 x 0,34 mm ²
Nível de proteção	IP65 IP67 Quando montado
Temperatura ambiente com instalação de cabo flexível	-5 oC...50 oC
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a diretiva RoHS da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Material da bainha do cabo	PVC
Material da caixa	PBT
Material da porca de capa	PA
Material de vedações	TPE-O