


Conector fêmea MSSD-F-M16

Número de referência: 539710

FESTO



Dum
my

Ficha técnica

Característica	Valor
Durabilidade de contacto	50
Saída do cabo	Angular
Observação sobre a saída do cabo	Pode ser girado em 180º
Peso do produto	35 g
Ligação elétrica 1, desenho	Retangular
Ligação elétrica 1, tipo de conexão	Tomada
Ligação elétrica 1, tecnologia de conexão	Diagrama de conexão formato B de acordo com o padrão industrial, 11 mm
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	3
Ligação elétrica 1, tipo de montagem	Na válvula solenoide do ar com parafuso central M3
Ligação elétrica 2, tecnologia de conexão	Terminal do parafuso
Faixa da tensão de operação CC	0 V...250 V
Faixa da tensão operacional CA	0 V...250 V
Carga admissível da corrente a 40 °C	6 A
Resistência a sobretensão	2 kV
Conexão protetora à terra	Presente
Conector do cabo	M16 x 1,5
Diâmetro do cabo	6 mm...8 mm
Secção cruzada do condutor nominal	0.75 mm²
Nível de proteção	IP65
Observação sobre o nível de proteção	Quando montado
Temperatura ambiente	-20 °C...115 °C
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Nível de contaminação	3

Característica	Valor
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Material da caixa	Reforçado com PA
Cor da caixa	Preto
Material de vedações	HNBR