Conector fêmea
MSSD-E-M12

Número de referência: 539711

Ficha técnica

Característica	Valor
Durabilidade de contacto	50
Tipo de montagem	Na válvula solenoide do ar com parafuso central M3
Posição de montagem	Qualquer um
Peso do produto	11 g
Ligação elétrica 1	Tomada angular, formato retangular, 3 pinos, formato C
Ligação elétrica 2	Terminal do parafuso
Faixa da tensão de operação CC	0 V...300 V
Faixa da tensão operacional CA	0 V...250 V
Carga admissível da corrente a 40 ºC	6 A
Conector do cabo	M12
Diâmetro do cabo permissível	4 mm...6 mm
Secção cruzada da conexão	0.75 mm²
Nível de proteção	IP65 De acordo com IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 oC...115 oC
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Nível de contaminação	3
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Material da caixa	Reforçado com PA
Cor da caixa	Preto
Material de vedações	HNBR