


Adaptador do barramento de campo FBA-CO-SUB-9-M12

Número de referência: 540324

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Protocolo	CANopen DeviceNet
Ligação elétrica 1, função	Extremidade do dispositivo de campo
Ligação elétrica 1, desenho	Retangular
Ligação elétrica 1, tipo de conexão	Tomada
Ligação elétrica 1, saída do cabo	Reto
Ligação elétrica 1, tecnologia de conexão	Sub-D
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	9
Ligação elétrica 1, pinos/fios ocupados	6
Ligação elétrica 1, tipo de montagem	2x parafuso 4-40 UNC-2Ap
Ligação elétrica 2, função	Lado do controlador
Ligação elétrica 2, desenho	Redondo
Ligação elétrica 2, tipo de conexão	Conectores
Ligação elétrica 2, saída do cabo	Direto
Ligação elétrica 2, tecnologia de conexão	M12 x 1, programado com A de acordo com EN 61076-2-101
Ligação elétrica 2, número de pinos/fios	5
Ligação elétrica 2, pinos/fios ocupados	5
Tensão de funcionamento nominal CC	24 V
Blindagem	sim
Comprimento do cabo	0.1 m
Diâmetro do cabo	6.3 mm
Composição do cabo	4 x 0,34 mm ²
Secção cruzada do condutor nominal	0.34 mm ²
Nível de proteção	IP67
Observação sobre o nível de proteção	Quando montado
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Material da bainha do cabo	TPE-U(PUR)