

Atuador da válvula de esferas VZPR-BPD-22-R38

Número de referência: 540511

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Construção	Válvula de esferas de 2 saídas Atuador de um quarto de volta
Tipo de atuação	Elétrico Pneumático
Posição de montagem	Qualquer um
Tipo de montagem	CNOMO Com rosca fêmea
Conexão da válvula	Rp3/8
Indicação da posição de comutação	Direção do atuador do botão = direção de fluxo
Largura nominal DN	15
Pressão operacional do atuador	1 bar...8.4 bar
Pressão nominal do encaixe PN	40
Temperatura do meio	-20 oC...150 oC
Temperatura ambiente	-20 oC...80 oC
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Peso do produto	1300 g
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão