

Acoplamento rápido EAMC-30-32-6.35-8

Número de referência: 543421

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro do suporte 1	6.35 mm
Diâmetro do suporte 2	8 mm
Tamanho	30
Comprimento nominal	32 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	8000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 oC...60 oC
Momento de inércia	5.87 kgmm ²
Torque transmissível	6.5 Nm
Peso do produto	48 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS